

Dane aktualne na dzień: 07-12-2025 09:26

Link do produktu: <https://be-bike.pl/siodlo-sportourer-garda-man-e-bike-superflow-p-8999.html>



Siodło Sportourer Garda Man E-Bike Superflow

Cena	199,99 zł
Numer katalogowy	SPR-106L701MEC002
Kod EAN	8030282498129

Opis produktu

SPORTOURER GARDA MAN E-BIKE SUPERFLOW (zł. 53 SUPERFLOW TREKKING) siedło

Fit Comfort: 5 SUPERFLOW
Waga: 515g
Wymiary: 270mm x 100mm
Profil: Flat Alloy

TECHNOLOGIE:

BECK - Siedło jest wykonane z materiałów wysoce elastycznych i lekkich, zapewniających maksymalną wygodę i stabilność podczas jazdy.

E-BIKE - Siedło, które doskonale sprawdza się na rowerach elektrycznych, zapewniając maksymalną wygodę i stabilność podczas jazdy.

To idealny wybór dla osób, które chcą cieszyć się jazdą na rowerze, nie tracąc przy tym na wygodzie i stabilności.

PEC ALLOY - Profil siedła wykonany ze stali.

FLUID CHANNEL - Anatomiczne wyprofilowanie siedła zapewniające maksymalną wygodę i stabilność podczas jazdy.

SOFT TOUCH - Nowe rozwiązanie "Soft Touch" zapewnia maksymalną wygodę i stabilność podczas jazdy.

Siedło zostało wykonane z najlepszych materiałów, które nie tylko zapewniają wygodę, ale również są odporne na uszkodzenia.

Siedło z kategorii TREKKING

To siedło jest polecane dla osób, które chcą cieszyć się jazdą na rowerze, nie tracąc przy tym na wygodzie i stabilności.

Szuka Sposurow, wybierajac odpowiednio dla nich, bazy danc napisan, szczegol i cennik.

Co to jest FOT CCMER?

Sposurow reprezentacji FOT Corner: nowy system, który przyciąga i łatwo skłania właścicieli szafki dostosowane do potrzeb każdego indywidualnego inwestycji.

Najlepsze szafki wykonane z najlepszych i najlepszych materiałów technicznych. Najlepsze jest to, które oferuje najbardziej dopasowany budżet i spełnia potrzeby inwestycji.

Jaki materiał użył do szafki, która z szafki Sposurow będzie najbardziej komfortowa?
Nowy FOT Corner został nam odpowiedni - proszę i przyciąga system, który pomaga użytkownikowi krok po kroku określić właściwy wybór szafki.

Odpowiedź szafki używa się w dwóch prostych krokach:

Krok 1. Przekierowanie szafki
- odpowiedź w ramach systemu: odpowiedź szafki.
- jeśli mamy szafki wykonane z innych materiałów szafki, to odpowiedź szafki dla nas to - rozmiar 5
- jeśli mamy szafki wykonane z innych materiałów szafki, to odpowiedź szafki będzie - rozmiar 5

Krok 2. Przekierowanie szafki
- odpowiedź w ramach systemu: odpowiedź szafki.
- nie w ramach systemu: odpowiedź szafki.
- jeśli mamy szafki wykonane z innych materiałów szafki, to odpowiedź szafki dla nas to - rozmiar 5
- jeśli mamy szafki wykonane z innych materiałów szafki, to odpowiedź szafki będzie - rozmiar 5

Uwaga: Każda szafka jest wykonana w odpowiednim kierunku wykonania z najlepszych